

アルプロン L-1500

無溶剤型エポキシ樹脂塗り床用厚膜塗料



アルプロンL-1500 はエポキシ樹脂系の2液性無溶剤型塗料です。レベリング性に優れ、カラフルで美しい光沢のある仕上がりになります。

厚膜のため、**耐摩耗性、耐薬品性、耐水性に優れた性能を発揮**します。

用途

- 車の整備工場、機械工場、製紙工場、化学品工場等の耐摩耗性、対薬品性が要求される各種工場床
- 理化学実験室、研究室の床
- 病院、クリーンルームの床

特長


- レベリング性に優れており、一度の施工で厚膜に塗布できます。
- 耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れています。
- 機械的強度、接着性に優れています。

使用方法

- 1 下地処理の後、プライマーを塗布します。
- 2 主剤、硬化剤を定められた配合比（主剤5に対し硬化剤1）で計量して下さい。
- 3 主剤、硬化剤が均一になるまで攪拌機で十分に混合攪拌して下さい。
- 4 プライマーが指触乾燥した後、金ゴテ等で均一に塗布して下さい。

仕様例

AL-1工法（流し延べ工法）



☆滑り止めにしたい場合AN工法（防滑工法）

